

Visera facial fijación frontal



2.01 hrs



1 pcs



0.25 mm



0.40 mm



8



32.00 g



MK3/S

Fuente del archivo:

PRUSA PRINTERS ^{BETA}

Versión RC2 Cambios de RC1:

- Aumento del grosor de la pared (ligeramente más rígido y más duradero) ◦ Pared interior de 1,5 mm a 2 mm
- Pared exterior de 2 mm a 2.5 mm.
- La banda para la cabeza ya no está impresa comprimida - Baja presión en la sien
- La visera se movió más lejos de la frente: esto permite un mejor ajuste sobre respiradores más grandes y gafas protectoras
- La parte impresa ahora tiene una extensión para la visera (la visera se curva menos que la diadema).

Por ahora, las versiones RC1 y RC2 son relevantes. RC1 le permite colocar más piezas impresas en una sola cama de impresión. Sin embargo, si el rendimiento máximo no es la prioridad, RC2 proporciona una protección ligeramente mejor y es más cómodo de llevar.

